



NetBow™

Zavlažování kontejnerů Kapací
oblouk s více výstupy

Instalační příručka



© COPYRIGHT 2021, NETAFIM™

ŽÁDNÉ ČÁSTI TÉTO PUBLIKACE NESMÍ BÝT REPRODUKOVÁNY, UKLÁDÁNY DO AUTOMATIZOVANÝCH DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO ZVEŘEJŇOVÁNY V JAKÉKOLI FORMĚ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, AŽ UŽ ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPÍROVÁNÍM, NAHRÁVÁNÍM NEBO JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VYDAVATELE.

AČKOLI SPOLEČNOST NETAFIM™ VĚNUJE MAXIMÁLNÍ MOŽNOU PÉČI NÁVRHU A VÝROBĚ SVÝCH PRODUKTŮ I SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, MOHOU PŘESTO OBSAHOVAT CHYBY.

SPOLEČNOST NETAFIM™ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI NETAFIM NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO NÁVODU.

SPOLEČNOST NETAFIM™ SI VYHRÁZUJE PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY A VYLEPŠENÍ SVÝCH PRODUKTŮ A/NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.




CIZÍ JAZYKY

V případě, že čtete tuto příručku v jiném než českém jazyce, můžete berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě nesrovnalostí nebo rozporů ve výkladu nebo překladu má přednost verze v anglickém jazyce.

NetBow™


Zavlažovací oblouk do kontejnerů

Inovativní uživatelsky
přívětivý zavlažovací
kontejner s více
výstupy pro kapání
oblouk s vysokou
odolností proti
ucpávání a
vynikající distribuci
vody



Specifikace a doporučení

- Kompatibilní s nádobami o objemu 10-60 litrů (2,5-15 galonů)
- Průměr: 120, 250 mm (5, 10 palců)
- Odkapávací vývody: 8, resp. 4.
Průtok z každého z odkapávacích vývodů se rovná průtoku náboje odkapávače dělenému počtem odkapávacích vývodů.
- Minimální provozní tlak: podle definic nábojového kapače.
- Maximální doporučený tlak na vstupu nábojového kapače: 4,0 bar (58 PSI).
- Průtok nábojového kapače by měl být 2,0-8,0 l/h (0,53-2,11 GPH).
Pokud je požadovaný průtok/tlak mimo tento rozsah, obraťte se na místního zástupce společnosti Netafim™.



Možnosti připojení


Systém Netbow™ lze připojit k různým nábojovým kapačům - PCJ, PC nebo UniRam™ s Dr. Zip™.

- Při připojení k nábojovému kapači může NetBow™ dodávat průtok již od ¼ l/h z každého ze svých 4 nebo 8 kapačích výstupů, přičemž si zachovává dostatečnou rychlost pro samočištění.

Možnosti NetBow™ s nábojovým kapačem


PCJ

na lince




PC

on line



UniRam™

s Dr. Zip™






Instalace

- Odřízněte část mikrotrubičky o průměru 3X5 mm v požadované délce, abyste pohodlně dosáhli z mikrotrubičky nábojového odkapávače k přívodu NetBow™. Pro snadnou instalaci se doporučuje použít mikrotrubičku SSPE (super měkký polyethylen) (lze objednat předřezané úseky mikrotrubičky SSPE požadované délky s potřebnými montážními tvarovkami).
- Připojte ji k bodcovému konektoru nábojového kapače. Pokud je nábojový kapač vybaven výstupním konektorem Press-Fit, použijte adaptér Press-Fit na bodec (viz dostupné možnosti na straně 5).

Použijte příslušný typ adaptéru podle umístění kapače a nábojového kapače.


- A** Pokud se nábojový odkapávač nachází v těsné blízkosti hrnce a odkapávací potrubí je umístěno na povrchu, na kterém spočívá hrnec, doporučujeme použít adaptér s přímým bodcem.
- B** Pokud je nábojový odkapávač ve větší vzdálenosti od hrnce nebo je odkapávací potrubí umístěno na povrchu hrnce, doporučuje se použít adaptér s kolenovitým bodcem.




Možnosti připojení NetBow™ k rozbočovacímu kapači

PCJ na lince


- PCJ s vývodem na ostny



- PCJ s vývodem Press-Fit a přímým adaptérem Press-Fit na bodec




- PCJ s vývodem Press-Fit a kolenovým adaptérem Press-Fit na bodec



PC on line

- PC s vývodem Press-Fit a přímým adaptérem Press-Fit na bodec




- PC s vývodem Press-Fit a kolenem Press-Fit s bodcovým adaptérem




UniRam™ s Dr. Zip™

- UniRam™ s Dr. Zip™ a přímým adaptérem Press-Fit na bodec





- UniRam™ s Dr. Zip™ a kolínkem Press-Fit s adaptérem pro připojení k ostnu



Když se NetBow™ dočasně nepoužívá:

Použijte zástrčku Press-Fit, která je součástí NetBow™ na spodní straně.

- A Odpojte mikrotrubičkový adaptér Press-Fit.
- B Vyjměte NetBow™ z nádoby.
- C Zapojte adaptér Press-Fit s mikrotrubičkou do nádoby.
Zástrčka Press-Fit zabudovaná do spodní strany NetBow™.





V nabídce je 6 různých modelů NetBow™

- 250 mm/10" s vkládacími hroty;
- 250 mm/10" se sklopnými hroty;
- 120mm/5" se skládacími hroty, každý s bodcem nebo konektorem Press-Fit (viz [objednací údaje výrobku](#) na straně 8).

Modely NetBow™ se skládacími hroty


- Rozšiřte 5 skládacích hrotů na spodní straně modelu NetBow™.

Velikost	Výstupy	Konektor	Hroty
250 mm/10"	8	Hrot	Vkládací
250m/10"		Press-Fit	
250mm/10"		Barb	Skládací
250mm/10"		Press-Fit	
120mm/5"	4	Barb	Skládací
120mm/5"		Press-Fit	




Modely NetBow™ se zasouvacími hroty

- Vložte 5 hrotů do 5 otvorů na spodní straně NetBow™.




Pokračujte v instalaci (všechny modely)


- Připojte volnou stranu mikrotubičky k přívodu ostnů NetBow™.
U zařízení NetBow™ s přívodem Press-Fit použijte přímý adaptér Press-Fit na bodec.
- Umístěte NetBow™ na povrch substrátu v květináči kolem místa, kde se rostlina nachází.
- Vložte hroty NetBow™ do substrátu tak, aby se jejich spodní strana dotýkala substrátu.



- Nastavte orientaci vstupního otvoru NetBow™ T (nahoru/dolů) tak, abyste umožnili optimální polohu mikrozkuřavky.



Ujistěte se, že mikrotubička není zalomená, přiskřípnutá nebo natažená.



Podrobnosti o objednávce

Údaje pro objednávku produktu

Popis produktu	Množství v krabici (jednotky)	Rozměry krabice (palce)	Hmotnost krabice (lb)	Krabič e na paletě	Cat. Č.
NetBow™ 250 mm/10", 8 výstupů, ostnatý, šedý	60	W 22 L 11 H 12.5	11.5	24	77470-000106
NetBow™ 250m/10", 8 zásuvek, Press-Fit, šedý					77470-000124
NetBow™ 250mm/10", 8 výstupů, ostnatý, šedý, skládací	50		11		77470-000125
NetBow™ 250mm/10", 8 výstupů, Press-Fit, šedá, skládací					77470-000126
NetBow™ 120mm/5", 4 výstupy, ostnatý, šedý, skládací	120		13		77470-000142
NetBow™ 120 mm/5", 4 výstupy, Press-Fit, šedý, skládací					77470-000143

Příslušenství

NetBow™ lze připojit přímo mikrotrubičkou k odkapávačům Netafim™ PCJ on line vybaveným ostnatým vývodem nebo k odkapávačům PC, PCJ on line a integrálním odkapávačům UniRam™ s Dr. Zip™ pomocí jednoho z následujících adaptérů Netafim™ (nutno objednat zvlášť):

Výrobek	Popis	Jednotky	Kat. Č.
 Mikrozkumavka Adaptér - přímý 3 X 5	Vstup: lisovací zásuvka Výstup: kolíček, 3 X 5 Barevný šedý	1 kus	32000-001950
		50 kusů/sáček	NEUPLATŇUJE SE
		100 kusů/sáček	NEUPLATŇUJE SE
 Mikrozkumavky Adaptér - přímý 3 X 5	Vstup: samice Press-Fit Výstup: kolíček, 3 X 5 Barevná hnědá barva	1 kus	32000-002000
		50 kusů/sáček	32000-002010
		100 kusů/sáček	32000-002020
 Mikrozkumavky Koleno s adaptérem 3 X 5	Vstup: lisovací zásuvka Výstup: barb, 3 X 5 Barevný černý	1 kus	NEUPLATŇUJE SE
		50 kusů v sáčku	32000-002520
		100 kusů/sáček	32000-002525
 Mikrozkumavky Koleno s adaptérem 3 X 5	Vstup: lisovací zásuvka Výstup: barb, 3 X 5 Barevný šedý	1 kus	NEUPLATŇUJE SE
		50 kusů/balení	32000-002526
		100 kusů/sáček	NEUPLATŇUJE SE
 Měkká PE mikrozkumavka 3 X 5	Dvouvrstvá mikrotrubička z měkkého PE, vnější strana šedá, vnitřní strana černá	Délka 100 m	40005-000202
		Délka 200 m	40005-000201
		Délka 500 m	40005-000200

Související sestavy

Název výrobku	Popis	Funkčnost	Jednotky*	Kat. Č.
SR W/OD MEL-FPF SSG-0,60M	Adaptér s lisovaným kolenem šedý + 60cm mikrotrubička SSG	Pro připojení nábojového kapače Press-Fit k ostnu NetBow™.	1	40200-043275
SR BEZ ADAPTÉRU 5MM SSG-0,60M	Přímý adaptér černý + 60cm mikrotrubička SSG	K připojení nábojového kapačka Press-Fit k liště NetBow™.		40200-043276
SR PCJH-4LH-BRB W/OM SSG-0,60M	PCJ HCNL 4 L/H + 60cm SSG mikrotrubička	PCJ+ mikrotrubička pro připojení PE trubky k NetBow™ bodci.		40200-046499

*Katalogové číslo je v jednotkách, ale objednávky budou v krabicích po 500 kusech.

Další informace o kapačích Netafim naleznete v katalogu kapačů [na adrese](http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials)

<http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials>.

Autor: Mgr: , březen 2020

ASSEMBLIES

Číslo modelu	Popis	Jednotky*
11002520-B	Koleno 5 mm	50
11WPCON-B	Adaptér pro 3mm ohebnou trubku (pro níplové vývody kapačů)	250
15FPEW53-18	18" předřezaná trubka Super flex uv bílá pe (5/3 mm)	100
15FPEW53-24	24" předřezaná trubka Super flex uv bílá pe (5/3 mm)	100
15FPEW53-30	30" předřezaná trubka Super flex uv bílá pe (5/3 mm)	100
15FPEW53-36	36" Předřezaná trubka Super flex uv bílá pe (5/3 mm)	100

